

品番 : EA764AG-142A

品名 : 23.8インチ 液晶ディスプレイ



販売価格	23,300円(税抜)／25,630円(税込)		
カタログ価格	23,300円(税抜)／25,630円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/15 01:53現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)	型番	ILD-D23FHH
画面サイズ	23.8インチ	電源	AC100V
サイズ	542(W)×181(D)×423(H)mm ※スタンド含む	解像度	1920×1080
重量	2.9kg	付属品	ACアダプター、HDMIケーブル、取扱説明書 スタンド(ケーブル結束ツール、支柱、台座)
アスペクト比	16:9	入出力端子	HDMI×1、VGA×1
使用温湿度範囲	温度:5~40°C 湿度:20~85%RH(結露なきこと)	VESAマウント	75×75mm
最大消費電力	30W	最大リフレッシュレート	75Hz
チルト角	上下:約-5°~20°	視野角	178°(水平/垂直)
表面処理	非光沢	表示色	1677万色(8bit)
最大輝度	250(cd/m²)	コントラスト比	3000:1

色域／NTSC比

72%

事務処理などに便利な液晶ディスプレイです。HDMI・VGA端子搭載でPCを接続可能。

パソコンの画面を映し出し、デュアルディスプレイにすると作業効率UP
フレームが気になりにくい、スリムベゼルデザインです。

映り込みや光の反射などがないソングレータイプ(非光沢)で、目への負担が少ないため、長時間使用にもおすすめです。

角度調整が可能で、自分に合った角度で疲労が軽減できます。

幅広の画面でも見やすいように、上下左右178°の視野角を持つVAパネルを搭載。

フレーム(=ベゼル)を薄くしたスリムベゼルデザイン。
フレームが気になりにくいから、デュアルディスプレイにもおすすめ。

ちらつきのないフリッカーレス設計。
目の疲れや頭痛の原因とされる、画面のちらつき(フリッカー)をなくし、目の負担を減らします。

VESAマウント対応。
スタンドを外し、壁掛けやアームに取り付けて使えます。

各映像[映画／アイセイバー(ブルーライト低減)／FPS／RTS]に最適化されたモードに選択可能。
目に優しくより快適に映像を楽しめます。

代替品

	<p>品番 EA764AG-601 コメント 23.8インチ/別メカ品</p>
	<p>品番 EA764AG-604 コメント 23.8インチ/type-C搭載/別メカ品</p>

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.