

品番 : EA764AG-153

品名 : 875x630x1820mm ディスプレイスタンド



販売価格	33,100円(税抜) / 36,410円(税込)		
カタログ価格	33,100円(税抜) / 36,410円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/04/13 01:59現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1854ページ		



仕様	
取付可能なディスプレイ	VESA規格のディスプレイ (最大幅: 600mm)
最大重量	40kgまでのディスプレイ
耐荷重	ディスプレイ引掛け部分: 40kg 固定棚: 5kg
材質	スチール (エポキシ粉体塗装)
付属品	脚固定パーツ×1、軸×1、キャスター×4、固定棚×1、ディスプレイ引掛け×1、ディスプレイ固定金具×2、六角レンチ、スパナ×1、その他ねじ等部品

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	UTS-S8718S
※注意※	【お客様組立品】	サイズ(W×D×H)mm	875×630×1820
重量(kg)	16.3	材質	スチール(エポキシ粉体塗装)
耐荷重	ディスプレイ引掛け部分: 40kg 固定棚: 5kg	キャスター	自在(ストッパー付)×4
取付可能なディスプレイ	VESAマウントインターフェイス 600×400mm以下で、最大重量40kg 以下	付属品	脚固定パーツ×1、軸×1、キャスター×4、固定棚×1、ディスプレイ引掛け×1、ディスプレイ固定金具×2、六角レンチ、スパナ×1、その他ねじ等部品
必要工具	プラス#2ドライバー		

高さ調節可能(14段階)

角度調節可能(上下±10°まで)

32~65V型のディスプレイまで設置できます。

キャスターとストッパーが付いているので、どこでも移動・固定ができます。

固定棚にパソコンや周辺機器を置いて、スッキリ収納できます。

コードホルダーが3つ付いているので、ディスプレイのコードや周辺機器のコードもスッキリ収納できます。

※VESA規格・・・映像機器に取り付けるスタンドや、モニターアームのネジ穴について定めた国際標準規格。VESA規格に従って作られた製品はネジ穴の数や間隔が一致するため、異なる製品同士を固定することが可能。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.