

品番：EA764AG-16A

品名：420mm モニターアーム(水平可動)



販売価格	19,000円(税抜)／20,900円(税込)		
カタログ価格	19,000円(税抜)／20,900円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/15 01:19現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1957ページ		



この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	CR-LA1801
※注意※	【お客様組立品】	対応サイズ	32型まで
耐荷重	8kg	ポール長	420mm
重量	3.3kg	取付可能厚	15～80mm
アーム長	565mm	支柱太さ	φ32mm
高さ調節	210～520mm	可動範囲	画面上下(チルト):145° 画面左右(パン):180° 画面回転(ローテーション):180° 左右(スウィング):240°
材質	支柱部、クランプ部:スチール アーム部:アルミ ブラケット:ABS樹脂	付属品	調整用工具、ディスプレイ取り付けネジ(M4×12 4本) 天板固定用ネジ(M6×40)+ナット4個

水平空間に対して全方向に自由に動かすことができます。

高さ方向は、支柱上で任意位置に固定することができ、机上面から210～520mmの高さまで調節することが可能です。

クランプ式と天板固定、場所に合わせて設置方法が選べます。

VESA規格の取付に対応しています。(75×75mm、100×100mm)  
※75mmの場合、取付け箇所には凹みがあると取り付けができません。

各関節は付属の工具で硬さの調節が可能です。

液晶ディスプレイからのケーブルは、アーム下面のケーブルホルダーへ通すことができます。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.