


品番 : EA764AG-192

品名 : 127x 70x235mm [VESAマウント]HDD・タップ° ホルダ -



販売価格	4,580円(税抜) / 5,038円(税込)		
カタログ価格	4,580円(税抜) / 5,038円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/30 12:37現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1854ページ		



仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	MR-VESA6
カラー	ブラック	サイズ	W127×D70~95×H235mm 挟み込み有効内寸/35~70mm 下棚奥行き/70mm
材質	スチール	重量	約510g
出荷形態	ノックダウン組立式	総耐荷重	3kg
付属品	ウレタンパッド(大・2枚)、ウレタンパッド(小・3枚)、ディスプレイ取付けネジ(M4×10・4本)		

小型パソコンやハードディスクをディスプレイの背面にセットし、デスクを広く使用できます。

VESA75×75、100×100mmに対応しています。

下段の棚はタップ受けやケーブルマネジメントとして使用できます。

下段の棚が不要な時は取り外しが可能で、また、約25mmスライドするので、スタンドの出っ張りがあっても調整が可能です。

機器のキズ付きを防止するウレタンパッドも付属しています。

対応できるハードディスクのサイズは、幅35~70mmです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.