


品番：EA764AG-21

品名：380mm モニターアーム(水平可動/2面)



販売価格	11,800円(税抜)／12,980円(税込)		
カタログ価格	11,800円(税抜)／12,980円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/05/15 20:03現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1957ページ		



この商品はお客様組み立て品です。

水平多関節液晶モニターアーム。机上面を有効活用。

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	CR-LA2002
※注意※	【お客様組立品】	フレームカラー	グレー
重量	3.5kg	出荷形態	ノックダウン組立式(お客様組み立て)
梱包	1個口/412×175×120mm・4kg	材質	スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
付属品	ディスプレイ取付けネジ(M4×12)、ケーブルフック	取付け方法	クランプ、グロメット
画面数	2画面	対応モニターサイズ_最大	32型まで
対応モニター重量_最大	アーム1本につき9kg	総耐荷重	18kg
可動範囲/液晶モニター	画面回転(ローテーション)/360°左右	対応VESA	75×75、100×100mm

	(スウィング)/180°画面左右(パン) /180°画面上下(チルト)/140°		
対応デスク	ERD-M・E・C・TW・MTGA・SHシリーズ、eデスク、EWDシリーズ、FDMシリーズ、MDEシリーズ、SH-K・FD・FKシリーズ		
水平空間に対して自由に可動する3関節の液晶モニターアームです。			
VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。			
最大9kgまでの液晶ディスプレイの取り付けに対応しています。			
モニターアームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。			
使わないときはモニターアームをたたむことで机上がすっきりします。			
液晶ディスプレイの高さを、目線の位置に合わせて上下に調節することができます。			
画面の向きを上下140°、左右に180°調節することができます。また、縦横360°回転させることができます。			
デスクへの取付けはクランプとグロメットの2通りが選択できます。			
ディスプレイに接続したケーブルがすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。※設置するディスプレイにより、上下左右の角度調節範囲が通常より制限される場合があります。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.