



品番：EA764AG-236

品名：50V型ディスプレイ+スタンドセット



販売価格	123,000円(税抜) / 135,300円(税込)		
カタログ価格	123,000円(税抜) / 135,300円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/05 03:24現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ			



この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	ディスプレイ:ILD-B50UHDS ディスプレイスタンド:UTS-S7517S
※注意※	【お客様組立品】	電源	AC100V
解像度	3840×2160	サイズ	1127.5(W)×700×1780~1930(H) mm
重量	約24.8kg	付属品	電源コード、リモコン、単4乾電池×2 (テスト用)、直置き用スタンド×2、直置き用スタンド固定用ねじ×4、転倒防止取り付けパーツ×2、取扱説明書、保証書
定格消費電力	120W	待機電力	0.5W
定格周波数	50/60Hz	入出力端子	USB2.0×1/HDMI2.0×3/RCA端子×1/SPDIF×1
環境条件	温度:0~40℃ 湿度:20~80%	音声出力	8W+8W

パネル方式	VA	壁掛け金具(別売)ねじ 穴寸法	200×200mm ねじ:M6×26mm(4本)
耐荷重	ディスプレイ引掛け部分:40kg 固定棚:5kg	キャスター	自在(ストッパー付)×4
取付可能なディスプレイ	VESAマウントインターフェイス 600×400mm以下で、最大重量40kg 以下		

#### <ディスプレイ>

50.0インチ

大画面でも高精細な4K画質。

フルハイビジョンの約4倍の画素数。

4K画質で大画面でも微細で美しい映像を映し出します。

上下・左右178°の広視野角。

どの角度から見ても色やコントラストの変化が少ない、鮮やかな映像を楽しめます。

鮮やかな発色やコントラストが優れた、グレア液晶を採用。  
黒が引き締まって見えるので奥行きのあるキレイな映像に。

壁掛け使用も可能

VESA規格対応。

※壁掛けで使用する際は、壁掛け金具(別売品)が必要です。

※壁掛け金具(別売品)を購入する際は、製品の規格をご確認ください。

#### <ディスプレイスタンド>

高さ調節可能


角度調節可能(上下±10°まで)

32～55V型のディスプレイまで設置できます。

キャスターとストッパーが付いているので、どこでも移動・固定ができます。

※VESA規格・・・映像機器に取り付けるスタンドや、モニターアームのネジ穴について定めた国際標準規格。VESA規格に従って作られた製品はネジ穴の数や間隔が一致するため、異なる製品同士を固定することが可能。

#### 代替品

	<p><b>品番</b> EA764AG-236A</p> <p><b>コメント</b> ディスプレイ変更(入力端子変更等)</p>
---	--

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.