

品番：EA764AG-42

品名：1067x801x 1725mm ディスプレイスタンド (高耐荷重)



販売価格	49,200円 (税抜) / 54,120円 (税込)		
カタログ価格	49,200円 (税抜) / 54,120円 (税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/07 22:07現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1854ページ		



この商品はお客様組み立て品です。

テレビ会議システム内蔵ディスプレイなど重量のあるディスプレイ設置に最適、丸いフレームで柔らかいデザイン

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	CR-PL57BK
※注意※	【お客様組立品】	カラー	ブラック
サイズ	W1067×D801×H1725mm 棚板サイズ/W1047×D192mm ディスプレイ中心位置 /1285・1410mm (2段階)	重量	約19.4kg
出荷形態	ノックダウン組立式	個口数	1個口/1105×356×158mm・約21.6kg
材質	本体/アルミ・スチール (エポキシ樹脂粉体塗装)	総耐荷重	130kg
ディスプレイ耐荷重	120kg	付属スペーサーサイズ	20mm
付属品	ディスプレイ取り付けネジ×各4本 (M5×14、M6×14、M6×30、M8×30、M8×50)、スペーサー5mm、スペーサー15mm、ケーブルストラップ (3本) ※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルト	対応VESA	200×100、200×200、200×300、200×400、200×500、200×600、300×100、300×200、300×300、300×400、300×500、300×600、400×100、400×200、400×300、400×400、400×500、400×600、500×100、500×200、500×300、

	トが合わない場合は強度に十分ご注意ください。市販の適切なボルトをご用意ください。		500×400、600×100、600×200、600×300、600×400、600×500、600×600、700×100、700×200、700×300、700×400、700×500、700×600、800×100、800×200、800×300、800×400、800×500、800×600
対応ディスプレイサイズ	最大86インチ 最小50インチ	キャスター	自在(ストッパー付)×4
テレビ会議システム内蔵ディスプレイ、電子黒板などの比較的重量のあるディスプレイ設置に最適なスタンドです。			
50～86型程度のディスプレイに最適です。			
耐荷重は120kg(ディスプレイのみ)です。			
フレームには丸パイプ、楕円パイプを採用しており、柔らかいデザインになっています。			
画面位置はブラケットのフックの位置で変更することができます(2段階)。			
移動に便利な直径75mmの大型キャスターを採用しており、全輪ストッパー付きです。			
WEBカメラやペンなどが置ける中棚付きです。(棚位置は固定)			
ケーブルを支柱にはわせて配線できる、ケーブルストラップ付きです。			
VESA取付け200×100～800×600mmに対応しています。			
※ディスプレイを設置したままでの長距離の移動、段差の乗り越えはしないでください。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.