

品番：EA764AG-513

品名：32-65V型ディスプレイ壁掛け金具(上下調整式)



販売価格	6,980円(税抜) / 7,678円(税込)		
カタログ価格	6,980円(税抜) / 7,678円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/29 06:27現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1916ページ		



この商品はお客様組み立て品です。

### 仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	KBK-66S
※注意※	【お客様組立品】	対応サイズ	32～65型
耐荷重	45kg	高さ	430mm
重量	7.4kg	材質	スチール(エポキシ粉体塗装)
付属品	ディスプレイ取付用ねじセット1式、背板取付用ねじセット1式	サイズ(W×D×H)mm	660×70～515×430
VESAマウントインターフェイス	200×200mm、300×300mm、400×200mm、400×400mm、600×400mm	取り付け可能なディスプレイ	背面(裏面)が平面である、もしくは4cm以上の段差がないディスプレイ
取り付け可能な壁	木製スタッド壁、硬いコンクリート壁、レンガ壁	調整可能な角度	画面回転範囲: 120° 傾斜範囲(上下): +10°～-20° 傾斜範囲(左右): -3°～+3°
必要工具	+ドライバー(サイズ: 2番)、ペン、ドリル、コンクリートドリル(10mm)、ハンマー、下地センサー、木材ドリル(4.5mm)		

壁に取り付けて薄型の液晶テレビやディスプレイを設置することができる、ディスプレイ壁掛け金具です。

壁に設置することで省スペースになり、インテリア性も抜群です。

また地震による転倒なども防ぐことができます。

用途やお好みに合わせて、壁面からの距離や画面の角度調整が可能です。

※耐荷重は測定値であり、保証値ではありません。

※木柱のない石膏ボード壁面には取り付けないでください。

※垂直で平らな壁面であることを確認してください。

※作業は必ず2名以上で行ってください。

※インパクトドライバーは使用しないでください。破損するおそれがあります。

※種類によっては取り付けられないものがありますので、必ずご確認ください。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.