

品番：EA764AG-52

品名：598mm モニターアーム(ディスプレイ固定式)



販売価格	4,700円(税抜) / 5,170円(税込)		
カタログ価格	4,700円(税抜) / 5,170円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/01 17:15現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1916ページ		



この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー	アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)	型番	DA-1040
※注意※	【お客様組立品】	サイズ(W×D×H)mm	117×165mm
重量	2kg	全長	598mm
材質	スチール(エポキシ粉体塗装)	対応サイズ	17~32型
耐荷重	約8kg	取付可能厚	10~85mm
ディスプレイ	固定	取り付け可能なディスプレイ	VESAマウントインターフェース 75×75mm、100×100mm
調節可能角度	ローテーション:±180°、チルト:±30°、 パン:±90°	必要工具	プラス#2ドライバー

デスクに取り付けて角度や位置を調整できる、ディスプレイアームです。

VESA規格に対応しているため、様々なサイズのディスプレイに取り付けできます。※VESA規格・・・Video Electronics Standards Association ビデオ エレクトロニクス スタンダーズ アソシエーションが作った業界の標準規格。

クランプ式

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

