

品番：EA764AG-54

品名：830mm モニターアーム(ディスプレイ前後/上下可動)



販売価格	9,440円(税抜) / 10,384円(税込)		
カタログ価格	9,440円(税抜) / 10,384円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/05/01 17:06現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1916ページ		



この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	DA-5065
※注意※	【お客様組立品】	サイズ(W×D×H)mm	115×535mm
重量	3.4kg	全長	830mm
材質	スチール(エポキシ粉体塗装)	対応サイズ	17~32型
耐荷重	約8kg	取付可能厚	クランプ式: 10~80mm グロメット式: 10~40mm
ディスプレイ	上下前後可動	取り付け可能なディスプレイ	VESAマウントインターフェース 75×75mm、100×100mm
アーム長	約405mm	調節可能角度	ローテーション: ±180°、チルト: ±35°、 パン: ±90°、 スウィング: ±135°、画面回転範囲: ±180°
必要工具	プラス#2ドライバー		

デスクに取り付けて角度や位置を調整できる、ディスプレイアームです。

VESA規格に対応しているので、様々なサイズのディスプレイに取り付けできます。※VESA規格・・・Video Electronics Standards Association ビデオ エレクトロニクス スタンダーズ アソシエーションが作った業界の標準規格。

クランプ式・グロメット式兼用

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.