

品番：EA764AG-602

品名：27インチ 液晶ディスプレイ



販売価格	38,100円(税抜)／ 41,910円(税込)		
カタログ価格	38,100円(税抜)／41,910円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 （2025/10/03 08:47現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1911ページ		



3辺フレームレス&広視野角ADSパネル 27型ワイド液晶ディスプレイ

仕様

画面サイズ	27インチ	電源	AC100V 50／60Hz(電源内蔵)
解像度	1920×1080	サイズ(W×D×H)mm	612×235×448(スタンドあり)
重量	約4.8kg(スタンドあり)	付属品	電源コード(PSE適合品、1.8m)、HDMIケーブル(1.5m)、台座、必ずお読みください
映像入力端子	HDMI×1、アナログRGB×1	音声入出力	音声入力:ステレオミニジャックφ3.5mm スピーカー:2W+2W(ステレオ) ヘッドホン端子:ステレオミニジャックφ3.5mm
対応機種	Windows/パソコン、Mac、Chromebook Nintendo Switch、PS5、PS4 Pro、PS4、XBOX Series X、XBOX Series S	対応OS	日本語版のみ OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)
パネル表面処理	非光沢	最大表示色	1677万色
視野角度	上下:178°	最大輝度(標準値)	300cd/㎡

	左右:178°		
画面比率	16:9	コントラスト比(標準値)	1000:1
消費電力	最大時:31W 通常使用時(オンモード):12.2W 年間消費電力量:38.7kWh 待機時:0.3W	パワーマネジメント	VESA DPM互換
プラグ&プレイ	VESA DDC2B	チルト角	上:20° 下:5°
VESAマウントインターフェイス	○(100mm×100mm)	環境条件	温度:動作時:0℃～40℃、収納時: -20℃～60℃ 湿度:20%～80%(結露なきこと)

HDMI標準添付の広視野角なADSパネルを採用した27型ワイド液晶ディスプレイです。
バックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載しています。
3辺フレームレスパネルを採用しており、極細フレームですっきりした印象を与えます。 フレームがないので、マルチディスプレイにも最適です。
スマホを立てかけられるスタンドを前面に配置しました。
削減したいW数を確認して、「輝度」を設定することができます。 またパソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。
AV機器などの接続に便利なHDMI端子を搭載しています。ブルーレイレコーダー、ハイビジョンカメラやノートパソコンなどと接続してお使いいただけます。 スピーカーを本体に搭載しているので、音声を楽しむこともできます。 また、HDMIケーブルを添付しているので、ご購入後すぐにご使用いただけます。
上下左右178°の広視野角なADSパネルを採用。見る位置や角度による色やコントラストの変化が少なく、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。
ディスプレイ自体がブルーライトを低減させる機能「ブルーリダクション2」を搭載。 黄色味を抑えつつ、青色成分をカットすることで、より自然にブルーライト低減機能をご利用いただけます。 また、バックライトのちらつきをなくし、目の負担をやわらげる「フリッカーレス」設計を採用。
超解像技術により、低解像度の映像も美しく再現。 超解像度設定は好みに合わせた調整が可能です。
映像にメリハリをつけ、鮮やかに表現する「エンハンスカラー」機能を搭載。 利用シーンやコンテンツに合わせて調整することができます。
それぞれのコンテンツに適した設定がプリセットされています。モードを選ぶだけで、コンテンツに応じて見やすく美しい画質を表示することができます。また、お好みに応じて、各モードに設定されている画質の調整も可能です。
メニューにサポートページのQRコードが表示されるので、Q&Aや取扱説明書をスマホなどで簡単に閲覧できます。 また、設定の内容もわかりやすい、インフォメーション情報付き。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.

