

品番 : EA764AG-603

品名 : 27インチ 液晶ディスプレイ(ヒュット型/Type-C搭載)



販売価格	85,100円(税抜)／93,610円(税込)		
カタログ価格	85,100円(税抜)／93,610円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/16 20:36現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1911ページ		



縦表示モニターで業務効率アップ!見やすい角度に調整できるフリースタイル型液晶ディスプレイです。

仕様

画面サイズ	27インチ	電源	AC100V 50／60Hz(電源内蔵)
解像度	3840×2160	サイズ(W×D×H)mm	614×230×408～528(スタンドあり)
重量	約6.9kg(スタンドあり)	付属品	電源コード(PSE適合品、1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、USBケーブル(C-C USB 3.2 Gen2 1.0m)、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(4本)、必ずお読みください、目隠しシール(2枚)
映像入力端子	HDMI×1、DisplayPort×1、USB-C×1	音声入出力	音声入力: - スピーカー: 2W+2W(ステレオ) ヘッドホン端子: ステレオミニジャック Φ3.5mm
対応機種	Windowsパソコン、Mac、Chromebook	対応OS	日本語版のみ OSには依存しないため全て(本体未

	Nintendo Switch、PS4、PS4 Pro、PS5、Xbox Series X、Xbox Series S		対応OSは除く) ※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること
パネル表面処理	非光沢	最大表示色	10億7374万色 ※10bit入力時
視野角度	上下:178° 左右:178°	最大輝度(標準値)	350cd/m ²
画面比率	16:9	コントラスト比(標準値)	1000:1
消費電力	最大時:140W 通常使用時(オンモード):22.1W 年間消費電力量:69.7kWh 待機時:0.3W	パワーマネージメント	VESA DPM互換
プラグ&プレイ	VESA DDC2B	角度調整	チルト角:上:17°、下:5° スイベル角:左:45°、右:45°
高さ調整	120mm	ピボット(回転)	左:90°、右:90°
VESAマウントインター フェイス	○(100mm×100mm)	環境条件	温度:動作時:0°C~40°C、収納時: -20°C~60°C 湿度:20%~80%(結露なきこと)

4K対応、見やすい角度に調節できるフリースタイルスタンド採用の27型ワイド液晶ディスプレイです。

USB Type-C搭載のパソコンならケーブル1本で、映像出力もノートPCへの給電も可能です。

USBハブも2ポート搭載しており、マウスやキーボードなど本商品に常時接続しておくことができます。

また、スピーカーを本体に搭載しているので、別途スピーカーを用意する必要がなく、省スペースでスマートです。

広視野角パネルを採用しているため、画面の向きや角度を動かしても映像を変わらず鮮明に映し出します。

フルHDの4倍の表示エリアの4K UHD(3840×2160ピクセル)に対応。

映像の細部までをよりリアルに鮮明に表示できます。4倍の情報を表示できるので、ゲームやデザイン、ビジネスシーンでより多くの情報を一度に表示し、快適な作業を行うことができます。

4K 60Hzでは、1秒間に60フレームを表示させることができますので、なめらかで鮮明な映像を表示させることができます。

「フリースタイルスタンド」を採用。

見やすい位置に高さや角度を調整することで、目や肩の疲れやストレートネック対策の一つとしても効果的です。

また、高さも調整できるので、ディスプレイとパソコンを上下に並べて使用できるので省スペースで作業効率が上がります。

Ultra HDブルーレイプレーヤーなどHDR再生に対応した機器を接続することで、HDRコンテンツを視聴することが可能になります。HDRコンテンツ再生時は、今までだと白飛びしてしまいがちな明るい部分や黒つぶれしてしまいがちな暗部の色合いも再現され、広い空間の色表現をお楽しみいただけます。

上下左右178°の広視野角なAASパネルを採用。

見る位置や角度による色やコントラストの変化が少なく、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。

映像にメリハリをつけ、鮮やかに表現する「エンハンストカラー」機能を搭載。

利用シーンやコンテンツに合わせて調整することができます。

超解像技術により、低解像度の映像も美しく再現。

超解像度設定は好みに合わせた調整が可能です。

バックライトのちらつきをなくし、目の負担をやわらげる「フリッカーレス」設計を採用。

ディスプレイ自体がブルーライトを低減させる機能「ブルーリダクション2」を搭載。

黄色味を抑えつつ、青色成分をカットすることで、より自然にブルーライト低減機能をご利用いただけます。

それぞれのコンテンツに適した設定がプリセットされています。モードを選ぶだけで、コンテンツに応じて見やすく美しい画質を表示することができます。また、お好みに応じて、各モードに設定されている画質の調整も可能です。

スッキリスタイリッシュなフレームレスパネルを採用。

約2.6mmの極細フレームですっきりした印象を与え、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは、オフィスにも自室にもマッチします。

スマホやタブレットの映像を縦表示のまま画面いっぱいに表示することができます。

スマホやタブレットを使った、サイネージやイベントなどでもご使用いただけます。

メニューにサポートページのQRコードが表示されるので、Q&Aや取扱説明書をスマホなどで簡単に閲覧できます。

また、設定の内容もわかりやすい、インフォメーション情報付き。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.