

品番：EA764AG-62

品名：408mm モニターアーム(支柱取付用)



販売価格	7,090円(税抜) / 7,799円(税込)		
カタログ価格	7,090円(税抜) / 7,799円(税込)		
在庫数	最新在庫: 22 (2026/05/02 22:22現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1916ページ		



この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー	サンコー(THANKO)	型番	MARMGUS129AW
※注意※	【お客様組立品】	対応モニター	VESA規格対応(75mm×75mmまたは100mm×100mm)
アーム長	408mm	耐荷重	6kg
適応支柱径	25~40mm	可動範囲	モニター部:上下左右180°(回転:360°) アーム部:左右180°、360°
材質	支柱・アーム:スチール	重量	2.48kg

24インチ対応。耐荷重6kgのクリップ式モニターアーム

25~40mmのポールに挟んで取り付け可能。様々な場所をご利用可能です。

4軸を持つクリップ式のアーム。クリップされたポールから約435mmまで前へ伸び、モニターを正面に向けたまま一番後ろに下げた場合、多段アームなのでアームは重なりながら折りたたまれ、ポールから125mmまで下がります。

ポールに近い1番目の軸から約180°、2番目の軸は多段アームなので重なることで約360°左右に振れます。

ポールやメタルラックなどに取り付けるアームは、付属の六角レンチで2つのネジを締めるだけで固定できるので、簡単。お好みの自由な高さ、

位置にモニターを配置できます。

※お取り付けいただくモニターのサイズやメタルラックの配置箇所など状況により、上下の可動範囲は変動します。

モニター部は、上下左右ともに約180°可動。回転に関しては、360°回すことが可能です。

クリップ部分にはラバーシートがあり、メタルラック、ポールなどにクリップして、傷つけず安心して取り付けられます。

VESA(映像機器標準化協会)規格対応

アームに付いているケーブル配線クリップを使えば、アームに沿ってケーブルが付き、引っ掛けたりすることなく配線できます。

〈取付方法〉

- ①クリップ部分の1つネジを外し、ポールに挟めるようにします。
- ②ポールの設置したい場所にはさみ、付属の六角レンチできつく締めます。
- ③お使いのモニターとアーム先端のモニター取り付け部に4つのネジでしっかりと付けます。
- ④完成

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.