

品番：EA764AG-8

品名：558mm モニターアーム(垂直可動)



販売価格	32,000円(税抜) / 35,200円(税込)		
カタログ価格	32,000円(税抜) / 35,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/02 23:42現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



この商品はお客様組み立て品です。

#### 仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	CR-LA1006N
※注意※	【お客様組立品】	対応サイズ	34型まで
耐荷重	2~10kg	全長	558mm
取付可能厚	20~60mm	可動範囲	アングル:100° ローテーション:360° スウィング:360° パン:200° チルト:105°
材質	アーム:アルミ、パーツ:ABS樹脂 プレート:スチール(エポキシ樹脂粉体 塗装)	重量	3.3kg

垂直可動タイプなので、目線の高さにあわせて上下に動かすことができます。

支柱部分での高さを変えることができます。

デスクへの取り付けはクランプ式で、板厚20~60mmのデスクに対応します。

※バックパネルなどの干渉にご注意ください。

映像の鑑賞はもとより、オフィスの案内掲示用、病室などの液晶テレビの設置などにも使用できます。

2~10kgまでのディスプレイに対応します。

VESA規格(75×75mm・100×100mm)の取り付け部に対応します。

付属品

ディスプレイ取り付け用ネジ×4本  
(M4×12)

代替品



品番 EA764AG-6

コメント 高さ:65~376mm

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.