

品番：EA764AH-2

品名：240x222x46mm スタンド型ノートPCクーラー



販売価格	9,680円(税抜) / 10,648円(税込)		
カタログ価格	9,680円(税抜) / 10,648円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/04/28 09:32現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1873ページ		



無段階で角度と高さが調整でき、360°回転するアルミ製スタンド型

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	TK-CLN30U
消費電流	450mA	最大風量	21.6CFM
ノイズレベル	18dBA	ファン回転数	最大1000rpm(速度調整可能)
ファンサイズ	W108×D108×H17mm	ファン数量	1個
最大荷重	3kg	サイズ	W240×D222×H46mm
重量	930g	ケーブル長	約55cm
中継用USBポート	1ポート ※USB-AC充電器からも電源供給は可能ですが、USBハブ機能は使用できません。 ※USB2.0専用です。	セット内容	本体、USBケーブル、六角レンチ、取扱説明書
対応ノートパソコンサイズ	3kgまでの10.1インチワイド、12.1インチワイド、13.3インチワイド、14.1インチワイド、15.6インチワイド、16.4インチワイド、17.3インチワイド		

2つのヒンジを搭載し角度と高さの調整ができ、さらに360°回転する事もできるアルミ製のファン内蔵ノートパソコンクーラースタンドです。

放熱性に優れたアルミ製です。さらにファンを搭載する事で冷却効果が格段にアップします。

直径10cmの静音ファンを採用しています。ファンの音はほとんど気になりません。

ファンの回転数は最大1000回転数/分(RPM)です。風量調整は、背面のダイヤルで無段階調整ができます。

1ポートは本製品への電源供給用で、ノートパソコンから給電できます。もう1ポートにはUSBメモリやマウスなどを接続して使用できます。

ノートパソコンをスタンドに置いて使用することで、使用時の視線が高くなり姿勢が正され長時間のデスクワークでの体への負担を軽減します。

発熱の大きいゲーミングノートパソコンを置くスタンドとしても絶大な効果を発揮します。

ヒンジ構造により無段階で自由に角度と高さを調整することができるので、使用環境に合わせて最適な角度で使用できます。

ノートパソコン以外にもiPadスタンドやプロジェクター台としても使用できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.