

品番：EA764AJ-117A

品名：1.0m USBケーブル(A-B/2.0対応/極細/白)



販売価格	1,120円(税抜)／1,232円(税込)		
カタログ価格	1,120円(税抜)／1,232円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/18 12:34現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	KU20-SL10WK
コネクター形状	USB (A) オス-USB (B) オス	長さ	1.0m
カラー	ホワイト	対応機種	USBポートを持っているパソコン、 USB2.0/1.1規格対応のUSBポートを持つ周辺機器
重量	20g	ケーブル直径	約2.5mm
線材規格	UL2725	結線	ストレート全結線
USB2.0規格対応			
外径2.5mmの細径ケーブルとコンパクトコネクタを採用した、取り回しやすい極細ケーブルです。			
USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンとUSB機器（プリンター・HDD・USBハブ・スキャナーなど）との接続や、USBハブとUSB機器を接続する時に使用するケーブルです。（「シリーズA」コネクタを持つ機器と「シリーズB」コネクタを持つ機器とを接続します）			
USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0/1.1両方の機器を接続することができます。			
USB2.0で規定された特性インピーダンス・信号減衰量・伝播遅延・スキューなどの電気特性の値を全て満たしています。			
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。			
芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。			
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れてい			

ます。

鍍にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。

鍍にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン（コンタクト）を使用しています。

土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛を含まない無鉛ハンダを使用しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226（代表）

© 2018 ESCO Co.,Ltd.