

品番：EA764AJ-141

品名：0.2m 両面挿せるUSBケーブル(A-microB/2.0/L型)



販売価格	1,190円(税抜) / 1,309円(税込)		
カタログ価格	1,190円(税抜) / 1,309円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/30 04:27現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1890ページ		



USB Aコネクタの向きを気にせず挿せるL型マイクロUSBケーブル 0.2m 黒

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	KU-RMCBL02
ケーブル長	約0.2m	ケーブル直径	約3.8mm
カラー	ブラック	コネクタ形状	USB Aコネクタ オス(L型)-マイクロUSB Bコネクタ オス
線材規格(UL)	UL2725	対応機種	パソコン:USBポートを持っている機種 USB充電器:USB Aコネクタ メスを持つUSB充電器

USB Aコネクタのパソコンと、マイクロUSBコネクタ(マイクロB・マイクロAB)メスを持つスマートフォン・タブレット・USB機器を接続するケーブルです。

スマートフォン・タブレットの充電・データ転送ができます。

USB Aコネクタ(オス)の表・裏を気にせず「両面挿せる」USBケーブルです。

L型コネクタなので、パソコン・充電器側のコネクタの向きを意識しなくても、どちら向きにでもケーブルを配線できます。

USB2.0/USB1.1両対応です。USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしているため、USB2.0の機器を接続できます。※USB1.1/1.0規格の機器にも互換性があるので使用できます。


二重シールドケーブルです。銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。

ツイストペアケーブルです。芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。

モールドコネクタを採用しています。内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。

サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。

代替品

	<p>品番 EA764AJ-142 コメント 同 0.5m</p>
---	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.