


品番：EA764AJ-171A

品名：0.1m ミニUSBケーブル(A-ミニB5pin/2.0対応)



販売価格	1,280円(税抜)／1,408円(税込)		
カタログ価格	1,280円(税抜)／1,408円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/14 20:15現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	KU-AMB501K
コネクター形状	USB (A) オス-ミニUSB (B) オス	長さ	0.1m
対応機種	USB (Aタイプ)を持つパソコン及びミニUSB (Bタイプ)を持つ周辺機器	ケーブル直径	4.2mm
重量	20g	規格	USB2.0/USB1.1

USBポートを持つパソコンとUSB (ミニUSB Bコネクタ5pin) のインターフェースを持つ周辺機器 (デジカメ、PSP、USBハブ、ハードディスク、カードリーダー、MP3プレーヤー、デジタルハンディカムなど) とを接続するケーブルです。
ケーブルから伝送されるノイズを効果的に吸収するノイズフィルターの機能を持つフェライトコアが装着されています。
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
PictBridge対応のデジタルカメラとプリンターを接続することもできます。
USB2.0の「Hi-SPEED」モード (転送速度480Mbps) に対応した高品質ケーブルです。USB1.1規格 (転送速度12Mbps・1.5Mbps) の機器にも使用できます。
USB IF (USB Implementers Forum) で認証された製品です。
芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。

鍍にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン（コンタクト）を使用しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.