

品番：EA764AJ-192

品名：0.8m ミニUSB巻取ケーブル(A-ミニB5pin/ホワイト)



販売価格	1,380円(税抜)／1,518円(税込)		
カタログ価格	1,380円(税抜)／1,518円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/07/18 01:58現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1932ページ		



必要な長さに調節でき、持ち運びも便利なミニUSBケーブル 白 A-ミニB

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	KU-M08MB5W
カラー	ホワイト	ケーブル長	約0.1m～0.8m(コネクタの長さも含む)
コネクタ形状	USB(A)オス-ミニUSB(B)(5pin)オス	対応機種	USB(Aタイプ)を持つパソコン及びミニUSBポート(5pin)仕様の周辺機器
USB2.0規格、USB1.1規格準拠のパソコンやゲーム機と、ミニUSB 5pinコネクタを持つUSB機器(デジカメ・HDD・PSPなど)を接続するケーブルです。			
USBポートを持つパソコンとデジタルカメラなどを接続します。			
巻き取りタイプなので、持ち運ぶときに邪魔にならず携帯に便利です。また、必要な長さに調節できるので机の上もスッキリします。			
細径ながら、USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定された特性インピーダンス・信号減衰量などのケーブルの性能をクリアしているケーブルです。※USB1.1/1.0規格の機器にも互換性があるので、使用できます。※超極細ケーブルを採用しているため、延長ケーブルと組み合わせて延長したり、変換アダプタを使用したりすることはできません。			
芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。			
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。			
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。			

代替品

	品番EA764AJ-182A コメント長さ:1m、色:黒
---	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.