

品番：EA764AJ-205

品名：0.3m USBケーブル(A-A/2.0対応/黒)



販売価格	970円(税抜)／ 1,067円(税込)			
カタログ価格	970円(税抜)／1,067円(税込)			
在庫数	最新在庫: 3 （2025/12/16 06:36現在）			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	1932ページ			



USB延長ケーブル(0.3m・ライトグレー)

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	KU-EN03K
ケーブル長	0.3m	ケーブル直径	5mm
カラー	ライトグレー(ケーブル・Aコネクタメス) /黒(Aコネクタオス)	コネクタ形状	USB Aコネクタオス-USB Aコネクタメス
ケーブル規格	UL20276	結線	ストレート全結線

USB規格準拠の「シリーズA」コネクタを持つ機器(ケーブル)を、延長するケーブルです。
USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしているため、USB2.0の機器を接続できます。USB2.0のUSBディスク(USBAオスコネクタ)を直接接続しての動作に関して問題無く動作することをサンワサプライ内で検証しています。※USB1.1/1.0規格の機器にも互換性があるので、使用できます。※他のUSBケーブルを延長する場合、「機器間のケーブル長は5.0mまで」という規格を超える長さとなりますので動作しないことがあります。※USB2.0規格には延長ケーブルの規格はありません。※USB2.0/1.1いずれの場合でもUSB機器や環境の差、合わせてご使用されるケーブルの品質の差によっては正常に動作しない場合があります。
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。

インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づくPC99ケーブルです。パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています。

パッケージに、焼却しても有毒なガスが発生しない材料を使用しています。

対応機種	USB Aコネクタを持つパソコン、各社 USB企画の周辺機器		
------	-----------------------------------	--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.