

品番：EA764AJ-219

品名：3.0m USB延長ケーブル(A-A/2.0対応/ノンハゲソ)



販売価格	1,590円(税抜)／1,749円(税込)		
カタログ価格	1,590円(税抜)／1,749円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/05/20 04:42現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1932ページ		



地球にやさしいECO USB延長ケーブル! 3m

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	KU20-ECEN3K
コネクタ形状	USB Aコネクタオス-USB Aコネクタメス	ケーブル長	3m
対応機種	<パソコン> USB Aコネクタを持つパソコン Windows搭載 (DOS/V) パソコン、 Apple Mac Pro、MacBook、iMac、 Mac miniシリーズ、NEC PC98-NXシ リーズ、NEC PC-9821シリーズなど ※USBポートを持っている機種に対応 します。 <周辺機器> 各社USB規格の周辺機器 (USB Aコネ クタ オスの機種、USBフラッシュメモリ、 USBカードリーダー、USBマウス、USB キーボードなど) <ケーブル> USB Aコネクタ オスのケーブル ※弊社製USB2.0認証ケーブル (2m 以内) と合わせてご使用ください。 ※延長するケーブルと合わせて最大 5mまででご使用ください。	カラー	ライトグレー

コネクタサイズ	Aオス:約15.3×39×7.5(H)mm Aメス:約17×40.4×11(H)mm (オスコネクタのシェル部は含まず)	ケーブル直径	約5mm
ケーブル規格	UL20276		
USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンやUSBハブ、USB機器を接続する時に使用するケーブルを延長するケーブルです。(USB Aコネクタオスを持つ機器やケーブルを延長します)USBメモリディスクなどを手元で抜き差しする場合などにとっても便利です。			
USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしているので、USB2.0の機器を接続できます。サンワサプライ製のUSB2.0のUSBディスクやUSB2.0認証ケーブル(2mまで)を使用してのUSB2.0ハードディスクでの動作に関して問題無く動作することをサンワサプライ内で検証しています。※USB1.1/1.0規格の機器にも互換性があるので、使用できます。※USB2.0規格には、延長ケーブルの規格はありません。※USB2.0/1.1でのご使用に際してはサンワサプライ製のUSB2.0認証ケーブル(2.0m以内)と合わせてご使用ください。※USB2.0/1.1いずれの場合でもUSB機器や環境の差、合わせてご使用されるケーブルの品質の差によっては正常に動作しない場合があります。			
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。			
芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。			
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。			
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。			
非塩ビ素材を使用していますので焼却時に有害な物質を発生せず、環境に優しいパッケージです。			
土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛を含まない無鉛ハンダを使用しています。			
焼却時に有害な物質を発生しない非塩ビケーブル(ケーブル線材)と非塩ビコネクタ(コネクタカバーの樹脂成型部)を使用しています。			
簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.