

品番：EA764AJ-225

品名：2.0mUSB延長ケーブル(A-A/2.0対応/ナイロンメッシュ)



販売価格	1,480円(税抜) / 1,628円(税込)		
カタログ価格	1,480円(税抜) / 1,628円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/30 22:07現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1891ページ		



ナイロンメッシュUSB延長ケーブル(2m)

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	KU20-NM20ENK
コネクタ形状	USB Aコネクタオス-USB Aコネクタメス	ケーブル長	2m
対応機種	<パソコン>USBポートを持つ機種 各社DOS/Vパソコン NEC PC-98NXシリーズ、PC-9821シリーズ Apple Macシリーズなど ※延長するケーブルと合わせて最大5mまで。	ケーブル直径	5.8mm
ケーブル規格(UL)	UL20276	結線	ストレート全結線

USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンやUSBハブ、USB機器を接続する時に使用するケーブルを延長するケーブルです。(USB Aコネクタオスを持つ機器やケーブルを延長します)USBメモリディスクなどを手元で抜き差しする場合などにとっても便利です。

USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしているため、USB2.0の機器を接続できます。※USB1.1/1.0規格の機器にも互換性があるので、使用できます。※USB2.0規格には、延長ケーブルの規格はありません。※USBケーブルをあわせて使用される場合にはサンワサプライ製のUSB2.0ケーブル(3.0m以内)と合わせてご使用ください。※USB2.0/1.1いずれの場合でもUSB機器や環境の差、合わせてご使用されるケーブルの品質の差によっては正常に動作しない場合があります。

ナイロンメッシュで強力被覆されているため断線に強く、椅子による負荷や、足による引っ張りからもケーブルを守ります。

銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイ

ズから大切なデータを守ります。

芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。

内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。

サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。

非塩ビ素材を使用していますので焼却時に有害な物質を発生せず、環境に優しいパッケージです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.