品番：EA764AJ-65

品名：1.0m USBケーブル(A-microBﾀｲﾌﾟ/3.0対応)

販売価格	2,240円（税抜）／ 2,464円（税込）			
カタログ価格	2,240円（税抜）／2,464円(税込)			
在庫数	最新在庫：1　（2025/07/17 01:27現在）			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	1932ページ			

USB3.0 MicroBコネクタの周辺機器用ケーブル　USB3.0認証取得品　1m　黒

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	KU30-AMC10BK
コネクタ	USB3.2 Gen1 (A)オス -USB3.2 Gen1マイクロ(B)オス	ケーブル長	約1m
重量(g)	44	カラー	ブラック
ケーブル直径	約5mm	線材規格	UL20276
対応機種	＜パソコン＞ USB3.2 Gen1（USB3.1 Gen1/USB3.0）Aコネクタを持つパソコン ＜周辺機器＞ USB3.0機器/USB3.2 Gen1（USB3.1 Gen1/USB3.0）マイクロBコネクタを持つ機種 ※USB2.0/1.1の機器では使用できません。 ※USB3.2 Gen2（USB3.1 Gen2）には対応していません。		

USB3.2 Gen1（USB3.1 Gen1/USB3.0）ポートを持つパソコンと、ハードディスクなどのUSB3.2 Gen1（USB3.1 Gen1/USB3.0）機器（マイクロUSB3.2 Gen1（USB3.1 Gen1/USB3.0））を接続するケーブルです。

USB IF（USB Inprementers Forum)で認証されたUSB3.2 Gen1（USB3.1 Gen1/USB3.0）規格認証ケーブルです。

USB3.2 Gen1（USB3.1 Gen1/USB3.0）（Super Speed）対応で、USB2.0の約10倍の転送スピード（最大5Gbps：理論値）に対応したケーブルです。

USB3.0信号線用のSDP（Shielded Differential Pair）線は中心から「アルミシールド→アルミシールド→高密度編組みシールド」と三重のシールド処理で、更に高い遮へい性があるケーブルです。

芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。

内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。

サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン（コンタクト）を使用しています。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.