

品番：EA764AJ-93

品名：3.0m USBケーブル(A-B/2.0対応/黒)



販売価格	1,540円(税抜) / 1,694円(税込)		
カタログ価格	1,540円(税抜) / 1,694円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/01 08:32現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1890ページ		



USB2.0ケーブル(3m・ブラック)

#### 仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	KU20-3BKK
コネクタ形状	USB Aコネクタオス-USB Bコネクタオス	ケーブル長	3m
ケーブル直径	5mm	ケーブル規格	UL20276
カラー	ブラック	結線	ストレート全結線
対応機種	パソコン:USBポート(USB Aコネクタメス)を持っている機種 周辺機器:標準USB Bコネクタメスを持っている機種		

USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンとUSB機器(プリンター・HDD・USBハブ・スキャナ等)との接続や、USBハブとUSB機器を接続する時に使用するケーブルです。(「シリーズA」コネクタを持つ機器と「シリーズB」コネクタを持つ機器とを接続します)

スタンダードコネクタタイプです。

USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB1.1規格(転送速度12Mbps・1.5Mbps)の機器にも使用できます。

USB IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。

銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。

芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。

内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。

サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。

インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づくPC99ケーブルです。パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています。

土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛を含まない無鉛ハンダを使用しています。

#### 代替品

	<p><b>品番</b> EA764AJ-93A</p> <p><b>コメント</b> 変更点:型番,JANコード</p>
---	---

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.