品番: EA764AS-201

品名:WEB会議用スピーカーフォン



販売価格	38,000円(税抜)/41,800円(税込)				
カタログ価 格	38,000円(税抜)/41,800円(税込)				
在庫数	最新在庫: 2 (2025/10/10 13:10現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1910ページ				

































仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	MM-BTMSP1
対応プロファイル	HSP(ヘッドセット)、HFP(ハンズフ リー)、A2DP、AVRCP	マイク指向性	無(全)指向性
マイク集音範囲	半径約5m/360°	電源	内蔵型リチウムポリマーバッテリー、充電時間/約2.5時間、連続再生最大時間/約12時間、連続通話最大時間/約8時間、連続待受最大時間/約120時間
付属品	4極ケーブル、充電用USBケーブル (ケーブル長さ約1.2m)	送信出力	class2 ※class1の機器との接続も 可能です。
適合規格	Bluetooth5.0 (Class2)	通信距離	約10m
伝送方式	GFSK	対応OS	Windows 11·10·8.1·8·7 macOS 12·11、macOS 10.12~10. 15、Mac OS X 10.6~10.11 Chrome OS
連続通話時間	約8時間	充電時間	約2.5時間
サイズ	130×130×41(H)mm	重量	285g

さまざまなシーンで使える3種類(USB/Bluetooth/AUX(4極))の接続方法

4つのマイクで360°集音できる会議に最適なBluetoothスピーカーフォン。

優れた音声処理機能のエコー&ノイズキャンセリングを搭載し、クリアな通話を実現します。

各操作ボタンは操作音のしないタッチセンサー式です。 使用中に操作しても、音が鳴らないのでノイズが発生しません。

音量の大きさ確認やモード切替え時などに、天面のLEDが様々な色に点灯します。 状況が一目で分かるので便利です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.