

品番：EA764AS-201

品名：WEB会議用スピーカーフォン



販売価格	37,500円(税抜) / 41,250円(税込)		
カタログ価格	37,500円(税抜) / 41,250円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/04 15:30現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1857ページ		



仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	MM-BTMSP1
対応プロファイル	HSP(ヘッドセット)、HFP(ハンズフリー)、A2DP、AVRCP	マイク指向性	無(全)指向性
マイク集音範囲	半径約5m/360°	電源	内蔵型リチウムポリマーバッテリー、充電時間/約2.5時間、連続再生最大時間/約12時間、連続通話最大時間/約8時間、連続待受最大時間/約120時間
付属品	4極ケーブル、充電用USBケーブル(ケーブル長さ約1.2m)	送信出力	class2 ※class1の機器との接続も可能です。
適合規格	Bluetooth5.0(Class2)	通信距離	約10m
伝送方式	GFSK	対応OS	Windows 11・10・8.1・8・7 macOS 12・11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.6~10.11 Chrome OS
連続通話時間	約8時間	充電時間	約2.5時間
サイズ	130x130x41(H)mm	重量	285g

さまざまなシーンで使える3種類(USB/Bluetooth/AUX(4極))の接続方法

4つのマイクで360°集音できる会議に最適なBluetoothスピーカーフォン。

優れた音声処理機能のエコー&ノイズキャンセリングを搭載し、  
クリアな通話を実現します。

各操作ボタンは操作音のしないタッチセンサー式です。  
使用中に操作しても、音が鳴らないのでノイズが発生しません。

音量の大きさ確認やモード切替え時などに、天面のLEDが様々な色に点灯します。  
状況が一目で分かるので便利です。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.