

品番：EA764AS-202

品名：スタンドマイク型スピーカーフォン



販売価格	13,000円(税抜) / 14,300円(税込)		
カタログ価格	13,000円(税抜) / 14,300円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/04 06:27現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



在宅勤務やオンライン授業に、手元ではっきり聞こえるスタンドマイク型スピーカーフォン。

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	MM-MC37
電源	USB	サイズ(W×D×H)mm	86×120×330
重量(g)	260	インターフェース	USB Aコネクタオス(USB2.0/1.1両対応)
ケーブル長	約1.6m	付属品	USBケーブル
対応OS	Windows 11・10・8.1・8・7 macOS (Monterey) 12、macOS (BigSur) 11、macOS 10.12～10.15、Mac OS X 10.3～10.11 Chrome OS	形式	コンデンサー型
周波数特性	200～20,000Hz	実用最大出力	1.8W<マイクロホン>
指向性	単一指向性	インピーダンス	4Ω
ボリューム調整	あり(本体)		

在宅勤務やオンライン授業に、手元ではっきり聞こえるスタンドマイク型スピーカーフォン。

単一指向性マイクで周りの騒音を低減します。

マイク音量とスピーカー音量を手元のダイヤルで調整できます。

マイクミュートボタン付きでパソコン画面内の操作なしに手元で簡単にミュートできます。

微妙な角度調整が可能な金属製のフレキシブルアームを採用しています。

ロングアームの採用で口元で正確なマイク入力が可能です。

USBバスパワー駆動なので、ACアダプタは不要です。

ZoomやSkypeに対応しています。

手元ではっきり相手の声が聞こえるスピーカー付きUSBマイクです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.