

品番 : EA764AS-204

品名 : 会議用(Bluetooth)スピーカーフォンセット



販売価格	292,000円(税抜) / 321,200円(税込)		
カタログ価格	292,000円(税抜) / 321,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/17 11:39現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1910ページ		



最大6個までスピーカーフォンを増設できる!会議スピーカーフォンセット!

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	MM-BTMSP3
適合規格	Bluetooth 5.0	伝送方式	GFSK
対応コーデック	SBC	マルチポイント	非対応
周波数範囲	2.402~2.480GHz	通信距離	10m
対応プロファイル	HSP、HFP、A2DP、AVRCP	電源	本体:USB給電 スピーカーフォン:リチウムポリマーバッテリー
SCMS-T	非対応	充電ポート	microUSB
接続方式	3.5mmステレオミニプラグ	サイズ	約118(W)×118(D)×33(H)mm
重量	約150g	セット内容	本体(受信機)、取扱説明書(保証書)、充電用USBケーブル(1.8m)×3、オーディオケーブル(1.8m)×2、スピーカー

対応機種	【Bluetooth接続時】Bluetooth 5.0以下 のBluetoothデバイス(スマートフォン・iPad・iPhone・パソコンなど) ※mac OSとスピーカーフォンの Bluetooth接続は対応しません。【USB 接続時】Windows搭載(DOS/V)パソ コン、Apple Macシリーズ※標準で USBポート(Aコネクタ)を持つ機種。 【AUX接続時】ヘッドホン端子、マイク 端子の両方を持つパソコン。※備考 ※スピーカーフォンを増設するとき は MM-BTMSP3MC と MM- BTMSP3CL のみ接続可能です。	対応OS	フォン×2 【USB接続時】Windows 10・8. 1・8mac OS11、macOS 10.12～10. 15 Mac OS X 10.6～10.11
受信機をすることで最大6つまでスピーカーフォンやクリップ式マイクを増設して使用することができます。			
6人同時に音声の入出力が可能です。			
席やデスクが離れている場所で使用するのに便利です。			
クリップ式マイクは席を立って話をしたりプレゼンをしたりオンライン授業などをする際に最適です。			
ワンボタンで簡単にマイクミュートができます。			
スピーカーフォンはスピーカーミュートが可能です。※同じ部屋で受信機2セット以上は使わないでください。※MM-BTMSP3MC/MM-BTMSP3CLの1つ1つの距離は最低1m以上あけてください。※MM-BTMSP3MCの集音距離は約1.5mで、使用推奨人数は1～3人です。 6台同時使用では約18人が最大使用人数になります。7.5m×9m程度の部屋の広さでの使用を推奨します。※MM-BTMSP3をBluetoothでスマートフォンやパソコンと接続した場合、接続できる台数は最大5台になります。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.