

品番：**EA764AS-205**

品名：[EA764AS-204用]増設用スピーカーフォン



販売価格	59,300円(税抜) / 65,230円(税込)		
カタログ価格	59,300円(税抜) / 65,230円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/19 19:44現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1857ページ		



送受信機を使えば最大6台まで増設可能なスピーカーフォン

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	MM-BTMSP3MC
適合規格	Bluetooth 5.0	伝送方式	GFSK
対応コーデック	SBC	マルチポイント	非対応
周波数範囲	2.402~2.480GHz	通信距離	10m
対応プロファイル	HSP、HFP、A2DP、AVRCP	電源	リチウムポリマーバッテリー
SCMS-T	非対応	再生周波数帯域	114~120,000Hz
マイク指向性	無(全)指向性	充電ポート	micro USB
接続方式	Bluetooth、USB	サイズ	約125(W)×125(D)×37(H)mm
重量	約420g	セット内容	本体、取説(保証書)、充電用USBケーブル(1.8m)×1
充電時間	7時間	連続再生最大時間	18時間
連続通話最大時間	18時間	連続待受最大時間	300時間

対応機種	【Bluetooth接続時】Bluetooth 5.0以下のBluetoothデバイス(スマートフォン・iPad・iPhone・パソコンなど) ※mac OSとのBluetooth接続は対応しません。【USB接続時】Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種。	対応OS	【USB接続時】Windows 10・8.1・8 mac OS 11、macOS 10.12～10.15 Mac OS X 10.6～10.11
------	--	------	--

受信機を使うことで最大6つまでスピーカーフォンを増設して使用することができます。※受信機はMM-BTMSP3に付属しています。

ワンボタンで簡単にマイクミュートができます。

スピーカーフォンはスピーカーミュートが可能です。

Bluetooth、USB(3.5mm)と様々な方法で接続ができます。

単品での使用も可能です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.