

品番：**EA764AS-206**

品名：[EA764AS-204用]増設用クリップ式マイク



販売価格	59,300円(税抜) / 65,230円(税込)		
カタログ価格	59,300円(税抜) / 65,230円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/19 22:33現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1857ページ		



送受信機を使えば最大6台まで増設可能なクリップ式のマイク

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	MM-BTMSP3CL
適合規格	Bluetooth 5.0	伝送方式	GFSK
対応コーデック	SBC	マルチポイント	非対応
周波数範囲	2.402~2.480GHz	通信距離	10m
対応プロファイル	HSP、HFP、A2DP、AVRCP	電源	リチウムポリマーバッテリー
再生周波数帯域	100~20,000Hz	マイク感度	-38dB±3dB
マイク指向性	無(全)指向性	充電ポート	microUSB
SCMS-T	非対応	サイズ	73(W)×25(D)×20(H)mm
重量	約20g	セット内容	本体、取説(保証書)、充電用USBケーブル
対応機種	【Bluetooth接続】Bluetooth 5.0以下のBluetoothデバイス(スマートフォン・iPad・iPhone・パソコンなど)※Macは非対応です。	充電時間	3時間

連続再生最大時間	12時間	連続通話最大時間	12時間
連続待受最大時間	160時間		
受信機を使うことで最大6つまで増設して使用することができます。※受信機はMM-BTMSPP3に付属しています。			
ワンボタンで簡単にマイクミュートができます。			
服の襟などにクリップで留めて使用できます。イヤホンジャックにイヤホンを接続して音声を聞くこともできます。			
会議などで自分の席を離れても、自分の声を相手に伝えることができ、相手の声を聴くこともできます。			
単品での使用も可能です。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.