

品番：EA764AS-210A

品名：WEB会議用小型スピーカーフォン



販売価格	27,000円(税抜)／29,700円(税込)			
カタログ価格	27,000円(税抜)／29,700円(税込)			
在庫数	最新在庫: 3 (2025/06/29 19:05現在)			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	1910ページ			



仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	MM-MC36
対応OS	Windows 11・10・8.1・8・7 macOS (Monterey) 12・macOS (BigSur) 11、macOS 10.15～10.12、Mac OS X 10.0～10.11 Chrome OS	電源	USB
サイズ	120(W)×120(D)×38(H)mm	重量	200g
インターフェース	USB(USB2.0/1.1両対応)	ケーブル長	2m
付属品	ポーチ、USBケーブル、取扱説明書 ※付属のUSBケーブルの本体側は、Type-Cです。	対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン ※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種。
実用最大出力	2.5W	周波数特性	スピーカー側: 20～20,000Hz マイクロホン部: 50～9,000Hz
インピーダンス	スピーカー部: 4Ω マイクロホン部: 2.2KΩ	指向性	無(全)指向性
入力感度	-32dB±3dB(0dB=1V/Pa、1kHz)、	集音範囲	最大4m/360°

	−52dB±3dB (0dB=1V/ubar、1kHz)		
コネクタ形状	USB Aコネクタ オス (USB2.0/1.1 両対応)		
スピーカー部:ボリューム調整付			
マイクロホン部:マイク・ミュート機能付			
ヘッドセットやスピーカーを使わずに手軽に多人数でのWeb会議が可能です。			
高音質スピーカー搭載で通話だけでなく迫力の音楽再生が可能です。			
優れたデジタル信号処理 (DSP) により自然でクリアな音声での通話を実現します。			
広範囲 (約4m) の集音が可能な高感度マイクユニットを採用しています。			
ノイズリダクション、エコーキャンセル機能付きです。			
ボリューム調整やマイクミュートボタンは操作音のしないタッチセンサー式です。			
USBバスパワー駆動なので、ACアダプタは不要です。			
持ち運びに便利なコンパクトサイズです。(ポーチ付き)			
ZoomやMicrosoft Teams、Skypeなどの音声通話でも使用可能です。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226 (代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.