

品番：EA764AS-211

品名：会議用Bluetoothスピーカーフォン(USB対応)



販売価格	53,800円(税抜)／ 59,180円(税込)		
カタログ価格	53,800円(税抜)／59,180円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/08/03 06:09現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



高性能マイク8個と高出力の8Wスピーカー搭載

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	MM-BTMSP5
適合規格	Bluetooth 5.3	伝送方式	GFSK
対応コーデック	SBC	スピーカー出力	8W(5W+3W)
周波数範囲	2.402～2.480GHz	通信距離	10m
対応プロファイル	HSP、HFP、A2DP、AVRCP	電源	リチウムポリマーバッテリー 充電時間/約4時間 連続再生最大時間/約8時間 連続通話最大時間/約8時間
充電ポート	USB Type-C	マイク感度	-24dBFS
マイク指向性	全(無)指向性	マイク個数	8個
再生周波数帯域	音楽/120-20000Hz 通話/200-20000Hz	接続方式	Bluetooth、USB、NFC ※2台連結する際はBluetooth接続のみの対応です。
集音範囲	約5m/360°	ケーブル長	1m
サイズ	約W126×D126×H34mm	重量	約400g
セット内容	本体、取扱説明書、USBケーブル	対応機種	Bluetooth 5.3以下のBluetoothデバイスに対応

			Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad / iPhone、パソコンなど
対応OS	Windows 11・10・8.1・8、 macOS 14・13・12・11、macOS 10.12～10.15		
本製品を2台連結することで集音範囲をより広めることができ、多人数での会議を可能にします。			
さらにワイヤレスでの連結なので、スピーカーフォンの場所を変える際にケーブルが邪魔になりません。			
8個のマイクで360°・半径5mの集音を可能にし、自分の声をしっかり拾います。スピーカーは8Wの高出力で、相手の声を端にいる人までしっかり届けることができます。			
AGC・AEC・ANC搭載でWEB会議が快適に行えます。			
会議の時に自分・相手の声の大きさを適正に調節することができ、ストレスのない会議が可能になります。			
スピーカーフォンから聞こえる音を取り除くことで発言者の声にエコーがかかったりハウリングしたりすることを低減します。			
会議をしている周囲の雑音や環境音を抑制することができ、自分の声を綺麗に相手に伝えることができます。			
複数の人が同時に発言しても声が途切れにくくなる機能です。			
電源、ペアリング、連結のボタンがそれぞれ独立した物理ボタンになっており、簡単に操作がしやすくなっています。 音量、マイクミュートなどはタッチセンサー式で会議時に相手に操作音を伝えないようにできます。			
充電が少ない場合などに有線で使用することも可能です。※連結する場合は有線での使用はできません。			
Androidなどの機種であれば、NFCでかざすだけで簡単にペアリングすることができます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.