

品番：EA764AS-212

品名：会議用スピーカーフォン(ワイヤレス/USB対応)



販売価格	99,100円(税抜) / 109,010円(税込)		
カタログ価格	99,100円(税抜) / 109,010円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/22 00:13現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



高性能MEMSマイクを6個搭載した大人数向けのワイヤレス会議スピーカーフォン

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	MM-WLMSP2
適合規格	2.4GHzワイヤレス	周波数範囲	2400~24835GHz
通信距離	20m	電源	内蔵型リチウムイオンバッテリー 充電時間/6時間 連続再生最大時間/13時間 連続通話最大時間/13.5時間 連続待受最大時間/22時間
サイズ	240(W)×271(D)×68(H)mm	重量	約1.05kg
指向性	無(全)指向性 高性能MEMSマイクを6個搭載	マイク感度	-37±1dBfs(94dB SPL@1kHz)
集音範囲	約半径5m/360°	再生周波数帯域	155Hz~20kHz
実用最大出力	10W	ドライバユニットサイズ	45×45×32mm

6~20名の大人数会議に最適な高性能マイクとスピーカーを搭載

<会議の質を高める4つの機能搭載>

①FullDuplex(双方向通信): 発言者と相手が同時に話した時に声が途切れにくくなります。

- ②エコーキャンセリング: 発言者のエコーを低減
- ③AIノイズリダクション: 周りのノイズを集音してノイズを取り除いて相手に発言者の声を届けます。
- ④ビームフォーミング機能: 発言者の集音を強化する機能。

レシーバーを挿すだけ!簡単に使える2.4GHz接続

電波干渉の影響が不安な場合、付属のUSBケーブルで、ノートパソコンに直接接続して使うことも可能

操作音が気にならないタッチセンサー採用

動作状況が一目で分かるLED付き

繰り返し使えるAC充電式。充電時間は約6時間、連続で約13.5時間通話可能。

1つのレシーバーに3台まで接続可能

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.