

品番：EA764AS-48

品名：テレビ用スピーカー(ワイヤレス)



販売価格	19,500円(税抜) / 21,450円(税込)		
カタログ価格	19,500円(税抜) / 21,450円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/21 00:05現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1860ページ		



仕様

メーカー	JVCケンウッド	型番	SP-A900-B
実用最大出力	1W+1W	運用電波帯域	2.4GHz
電源	スピーカー部(受信機):内蔵リチウムポリマー充電電池/DC5V(ACアダプター別売) 送信部(送信機):DC5V(ACアダプター付属)	サイズ(W×D×H)mm	スピーカー部(受信機): 189×71×132 送信部(送信機):186×74×34
重量(g)	スピーカー部(受信機):453 送信部(送信機):153	電池持続時間	約20時間(内蔵充電電池、5mW+5mW出力時)
通信可能距離	約30m	付属品	変換コード(ステレオミニジャック→RCAピンプラグ×2/0.1m)、送信機専用ACアダプター
スピーカーユニット	口径40mm×2(ステレオ)	音声出力端子	ヘッドホン(ステレオミニ)
音声入力コード	1.5m(直出し)	音声入力端子	φ3.5mm金メッキステレオミニプラグ

テレビの音を大きくはっきり手元で楽しめる

本モデルはテレビの音が聞き取りにくいと感じている方に向けた、ワイヤレススピーカーシステムです。2.4GHzデジタルワイヤレス方式を採用し、テレビから離れた場所(約30メートル※)で障害物があっても音が途切れにくく、ノイズの少ない音声で聞き取れます。

操作しやすい大きなツマミとかんたん操作

水回りでも使える生活防水仕様

スピーカー部(受信機)は生活防水仕様になっているため、キッチンでも安心してご使用いただけます。
※JIS 保護等級 2 級 (IPX2) 相当。標準の位置(ハンドルを上向きに平坦な場所に配置)から15度以内で傾斜させ、鉛直に落下する水滴で機能が大きく損なわれないもの。

周囲へ音を出さずに静かに楽しめるヘッドホン端子

就寝中や勉強中の家族がいても、ヘッドホンを接続すれば周囲に音を出さずに静かに楽しめます。

スピーカーを送信機の上に置くだけでカンタンに充電ができます。

接続は、付属のAC アダプターをコンセントにつなぎ、お持ちのテレビの「ヘッドホン端子」または「LINE 出力端子」に接続するだけで完了します。

ツインオートパワーセーブ…一定時間音声入力がない状態が続くと、スピーカー部と送信機の電源がともに自動で切れ、無駄な電力消費を抑えます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.