

品番：EA764AS-48

品名：テレビ用スピーカー(ワイヤレス)



販売価格	19,500円(税抜) / 21,450円(税込)		
カタログ価格	19,500円(税抜) / 21,450円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/08/24 17:18現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1913ページ		



#### 仕様

メーカー	JVCケンウッド	型番	SP-A900-B
実用最大出力	1W+1W	運用電波帯域	2.4GHz
電源	スピーカー部(受信機):内蔵リチウムポリマー充電電池/DC5V(ACアダプター別売) 送信部(送信機):DC5V(ACアダプター付属)	サイズ(W×D×H)mm	スピーカー部(受信機): 189×71×132 送信部(送信機):186×74×34
重量(g)	スピーカー部(受信機):453 送信部(送信機):153	電池持続時間	約20時間(内蔵充電電池、5mW+5mW出力時)
通信可能距離	約30m	付属品	変換コード(ステレオミニジャック→RCAピンプラグ×2/0.1m)、送信機専用ACアダプター

テレビの音を大きくはっきり手元で楽しめる

操作しやすい大きなツマミとかんたん操作

水回りでも使える生活防水仕様

周囲へ音を出さずに静かに楽しめるヘッドホン端子

スピーカーを送信機の上に置くだけでカンタンに充電ができます。

接続は、付属のACアダプターをコンセントにつなぎ、お持ちのテレビの「ヘッドホン端子」または「LINE出力端子」に接続するだけで完了します。

一定時間音声入力がない状態が続くと、スピーカー一部と送信機の電源がともに自動で切れ、無駄な消費電力を抑えます。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.