

品番：EA764AS-51B

品名：230x 66x 66mm スピーカー



販売価格	7,700円(税抜) / 8,470円(税込)		
カタログ価格	7,700円(税抜) / 8,470円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/29 04:57現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1859ページ		



有線・Bluetooth両対応×縦横両置き仕様で、使用シーンや接続機器に問わず使用できるミニサウンドバースピーカー

仕様

メーカー	エレコム	型番	SP-PCBS01UBK
実用最大出力	5W(2.5W+2.5W)	周波数特性	140Hz~20kHz
電源	USB給電※バッテリー非搭載	サイズ	230(W)×66(D)×66(H)mm(スタンド装着時:85mm)
重量	370g	付属品	専用スタンド2個
スピーカー形式	密閉型(パッシブラジエーター方式)	スピーカーインピーダンス	4Ω
ケーブル長	USBケーブル:約100cm φ3.5(オーディオ)ケーブル:約100cm	通信方式	Bluetooth標準規格 Version5.0
出力	Bluetooth power class2	最大通信距離	見通し 約10m
使用周波数帯域	2.4GHz帯	スピーカーユニット	φ43mmフルレンジ×2
入力端子	電源入力:USB-Aオスコネクタ 信号入力:φ3.5ステレオミニプラグ	出力形状	φ3.5ステレオミニジャック(ヘッドホン用) ※4極プラグ非対応

対応プロファイル	A2DP	対応コーデック	SBC
対応コンテンツ保護	SCMS-T方式	伝送帯域(A2DP)	20Hz~20kHz(44.1kHzサンプリング時)
最大登録可能台数	8台	マルチポイント	非対応
カラー	ブラック	法令対応	TELEC
適合規格	BQB		

縦置きと横置きの両方に対応し、シーンに合わせたセッティングが可能です。※横置きの場合、専用スタンドを装着してください。

横置き時はスタンドの上で本体を回転させることで音の出る方向を調整でき、指向性を調整することができます。

音楽再生は有線(ステレオミニプラグ)接続とBluetoothR接続の両対応で、パソコンとスマートフォンなど複数の機器からの再生が可能です。
※有線とBluetoothの同時再生はできません。

実用最大出力2.5W+2.5Wのアンプと、φ43mmのドライバーを2基搭載しバランスのよい安定したサウンドを再現します。

パソコンやスマートフォン/タブレット、テレビなど接続機器を問わず、さまざまなシーンで使用できるミニサウンドバースピーカーです。

専用スタンドにはスピーカーを設置して固定できる滑り止めが付いています。

パンプラジエーターを搭載し、小型ながら迫力のある重低音を再生します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.