

品番：EA764AS-71A

品名：205x 36x 68mm サウンドスピーカー(USB電源)



販売価格	7,310円(税抜)／8,041円(税込)		
カタログ価格	7,310円(税抜)／8,041円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/01 00:10現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1859ページ		



仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	MM-SPU17BKN
実用最大出力	6W(3W+3W)	周波数特性	80Hz～18000Hz
電源	USBポートより供給(DC5V 500mA)	サイズ	205(W)×36(D)×68(H)mm
重量	304g	インピーダンス	4Ω
スピーカーサイズ	1.5インチ(40mm×40mm)	コネクタ形状	USB Aコネクタオス
スピーカー形式	密閉型フルレンジスピーカシステム(非防磁設計)	ケーブル長	PC接続ケーブル:1.2m
材質	ABS樹脂	対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ
対応OS	Windows 11・10・8.1・8・7 macOS 12、macOS(BigSur) 11、 macOS 10.12～10.15、Mac OS X 10.6～10.11		

USBケーブル1本で電源と音源を供給するUSBスピーカーなのでパソコン周りをキレイに接続できます。

スタンド機能もあるクリップ構造になっており、ノートパソコンの画面上部に挟んで固定したり、モニター下の空いたスペースに設置したりなど

2WAYで使用できます。

実用最大出力6W(3W+3W)で左右2つのスピーカーユニットと中央に低音域を強調するパッシブラジエーターを内蔵しています。コンパクトサイズながら臨場感のある音源を再現できます。

ボリュームコントロールとパワーON・OFFスイッチが分かれていますのでスイッチを入れればいつもの音量ですぐに音楽を楽しめます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.