

品番：EA764AV-1

品名：Bluetooth オーディオトランスミッター&レシーバー



販売価格	8,400円(税抜)／9,240円(税込)		
カタログ価格	8,400円(税抜)／9,240円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/15 09:09現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



切り替えスイッチで受信機にも送信機にもなるBluetoothオーディオトランスミッター&レシーバー。

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	MM-BTAD5
対応プロファイル	A2DP(オーディオ)、 AVRCP※通話に必要なプロファイル(HSP、HFP)に対応していませんので、通話はできません。	電源	内蔵型リチウムポリマーバッテリー
付属品	充電用microUSBケーブル×1、3.5mmオーディオケーブル×1	充電時間	最大約2時間
送信出力	class2 ※class1の機器との接続も可能です。	適合規格	Bluetooth Ver. 4.1 ※Bluetooth Ver. 4.0/3.0/2.0 /1.2対応機器との接続も可能です。
通信距離	最大約10m	連続再生時間	送信時/最大約13時間、受信時/最大約12時間
伝送方式	FHSS		

切り替えスイッチで受信機にも送信機にもなるBluetoothオーディオトランスミッター&レシーバー。

注意事項	※マイクは搭載していないので通話はできません。 ※送信機モードで2台同時に接続している場合は接続コーデックがSBCになります。 ※送信機モードで2台同時に接続して		
------	---	--	--

	いる場合は通信距離が1台接続時よりも短くなります。		
受信機モードに切り替えれば、Bluetoothに対応していないイヤホンやヘッドホンが無線化できます。			
送信機モードに切替えれば、Bluetoothに対応していないテレビの音声などをBluetoothのスピーカーなどに飛ばせるトランスミッターとして使用できます。			
受信機モードや送信機モードはワンタッチで簡単切り替えできます。			
マルチポイント機能搭載で、送信機モードの時に2台のBluetooth機器に同時に音声を送信することができます。 ※同時接続した場合は、SBC接続になります。通信距離も短くなります。			
一般的な3.5mmイヤホンジャックを採用しているので、普段使っているイヤホンなどがそのまま使用できます。			
ポケットに入れて持ち運べる手のひらサイズで、重量は軽量の18gです。			
本製品を送信用と受信用として2台使用すれば、簡単にBluetoothのワイヤレス環境を構築できます。			
音質で遅延が少ないapt-X Low Latencyコーデック対応です。(apt-X Low Latency対応機器との組み合わせでお使い頂けます。) ※apt-X Low Latencyは、対応機種の使用に限ります。apt-X Low Latency非対応の場合、SBCコーデックになります。 ※SBCコーデックとapt-X Low Latencyコーデックの切り替えは、本製品ではできません。			
サイズ(W×D×H)mm	43.8×12.4×43.8	重量(g)	18

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.