

品番 : EA764AV-2

品名 : Bluetooth 接続アダプター



販売価格	3,160円(税抜) / 3,476円(税込)		
カタログ価格	3,160円(税抜) / 3,476円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/04 09:32現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1877ページ		



Bluetooth接続が途切れにくいClass1対応のBluetooth4.0 USBアダプタ。

#### 仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	MM-BTUD46
対応プロファイル	PAN ・FAX ・DIP ・PXP ・BLP ・SPP ・HSP ・BPP ・HTP ・GLP ・DUN ・HFP ・PBAP ・HRP ・HID ・A2DP ・MAP ・HOGP ・OPP ・AVRCP ・GATT ・DI.DID ・FTP ・HCRP ・FMP ・ANP※BlueSoleilを使用した場合の 対応プロファイルです。	電源	DC5V(USB給電)
付属品	取扱説明書、保証書	サイズ(W×D×H)mm	14.2×4.5×23
重量(g)	2.4	インターフェース	USB(Aタイプコネクタ)
適合規格	Bluetooth Ver.4.0+LE/EDR	通信距離	最大約100m(理論値です。使用環境 によって異なります。)
通信出力	Class1	対応機種	USB1.1またはUSB2.0のポートを持つ 機種

Bluetooth Ver.4.0機器との接続時には更なる省電力を実現しました。

最大100mまで通信が可能です。(理論値)

※通信距離は理論値です。Class2の機器と接続した場合は通信距離が10m(理論値)になります。使用環境によって通信距離は異なります

超コンパクトサイズで装着したままでも邪魔になりません。

チップセットは信頼のQualcomm社製を採用しています。IVT社製ソフトウェアも同梱されています。

付属のIVTドライバーかWindows標準ドライバーの2種類のドライバーを使うことができます。状況に応じての使い分けが可能です。

Windows10に完全対応しています。Windows標準ドライバーを使う場合はパソコンに接続するだけで使うことができます。  
※Windows 8.1・8・7はドライバーインストールが必要です。

通信速度(USBハブ)	約2.1Mbps(約3Mbps)※理論値です。		
-------------	-------------------------	--	--

Bluetooth接続が途切れにくいClass1対応のBluetooth4.0 USBアダプタ。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.