

品番：EA764AW-11A

品名：200万画素 WEBカメラ(広角60° /フルHD対応)



販売価格	7,100円(税抜) / 7,810円(税込)		
カタログ価格	7,100円(税抜) / 7,810円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/08/12 22:34現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1909ページ		



仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	CMS-V41BKN
対応OS	Windows 11・10・8.1・8・7 macOS (BigSur) 11、macOS 10.12~10.15 Chrome OS	有効画素数	CMOS 200万画素
ビデオ解像度	最大1920×1080	静止画解像度	最大1920×1080
インターフェイス	USB仕様 Ver.2.0準拠(Aタイプコネクタオス)	レンズ	F2.0 f=3.6mm
サイズ	55(W)×25(D)×27(H)mm	重量	90g
ケーブル長	1.5m	三脚取り付け穴	1/4インチネジ
フォーカス	固定	フレームレート	最大30fps
ビデオフォーマット	YUY2 MJPEG	画角	水平60°
最短接写距離	30cm	絞り・明るさ・コントラスト	自動調整
ホワイトバランス	自動	最低照度	10lux以上

カメラ用三脚穴を内蔵しているため、市販のカメラ用三脚にも取り付け可能

フルHDでの撮影が可能な200万画素Webカメラです。

USBビデオクラス(UVC)対応なのでドライバー不要です。パソコンに接続するだけで動作します。

ノートパソコンやデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能なスタンドが付いています。

カメラ本体にマイクを内蔵しています。ヘッドフォンなしでもビデオ会議ができます。

USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。

ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオ会議ソフトウェアに対応しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.