

品番：EA764AW-15

品名：500万画素 書面カメラ(顔用カメラ付)



販売価格	37,500円(税抜) / 41,250円(税込)		
カタログ価格	37,500円(税抜) / 41,250円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/02 11:09現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1856ページ		



仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	CMS-V56S
インターフェース	USB2.0 Aタイプコネクタオス	ケーブル長	2m
サイズ	W93×D293×H371mm	セット内容	カメラ本体、接続ケーブル、撮影マット、ドライバーCD-ROM、取扱説明書
センサー	CMOSセンサー	センサーサイズ	ドキュメント用カメラ 1/3.2インチ 顔用カメラ 1/4インチ
ビデオフォーマット	MJPEG	ビデオ解像度	ドキュメント用カメラ/最大 2592×1944 顔用カメラ/1600×1200
フォーカス	固定	フレームレート	ドキュメント用カメラ/最大30fps 顔用カメラ/最大15fps
ホワイトバランス	自動	画素数	ドキュメント用カメラ/500万画素 顔用カメラ/200万画素
絞り・明るさ・コントラス	自動調整	最短接写距離	15cm

ト			顔用カメラ/30cm
最低照度	30LUX以上	重量	800g
消費電力	最大200mA	静止画解像度	ドキュメント用カメラ/最大 2592×1944 顔用カメラ/1600×1200

Zoomなどビデオ会議で手元を映すのに便利な書画カメラです。


雑誌を開いたまま撮影できるA3サイズの撮影が可能です。

200万画素の人物撮影用カメラを内蔵しており、カメラを切り替えることでこれ一台で顔と書類の撮影が可能です。

LED内蔵で撮影物を明るく表示します。

専用の撮影マットを付属しています。

代替品

	<p>品番 EA764AW-17</p> <p>コメント</p>
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.