

品番：EA764AW-17

品名：800万画素 書画カメラ



販売価格	57,300円(税抜) / 63,030円(税込)		
カタログ価格	57,300円(税抜) / 63,030円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/02 13:22現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1856ページ		



書画カメラとしてもWEBカメラとしても使える、HDMI出力機能付き

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	CMS-V58BK
マイク	あり	絞り・明るさ・コントラスト	自動調整
センサー	CMOS	画素数	800万画素
撮影フォーマット	JPEG, MJPEG	解像度	ビデオ/最大3264x2448 静止画/最大3264x2448
フォーカス	自動	撮影範囲	420x240mm
ホワイトバランス	自動	フレームレート	最大30fps
センサーサイズ	1/3.2	対応規格	USB仕様 Ver.2.0準拠(Aタイプコネクタ オス)、HDMI
最低照度	70LUX	静止画撮影機能	1920x1080固定
最短接写距離	10cm	サイズ	W259xD80xH50mm(カメラを閉じた状態)
重量	780g	ケーブル長	2m
セット内容	書画カメラ、USB接続ケーブル、収納ポーチ、ACアダプタ、取扱説明書 ※HDMIケーブルは付属しません。	対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン Chromebook ※Chromebookの動作検証はGoogle Meetで行っていま

			す。ご使用のアプリによってはカメラが正常に認識しない場合があります。
対応OS	Windows 11・10・8.1・8 macOS (Sonoma) 14、macOS (Ventura) 13、(Monterey) 12、 macOS (BigSur) 11、macOS 10.12 ～10.15 Chrome OS	対応SD	microSD (SDHC) 最大容量32GBまで対応

Zoomなどビデオ会議で手元を映すのに便利な書画カメラです。

HDMI出力機能に対応しており、パソコンなしでもテレビと直接接続できます。

microSDを挿入するとPCに接続せずに写真を撮影することができます。(別途電源をとる必要があります)

手元で露出(明るさ)のコントロールが可能です。

カメラ部を回転させWebカメラとしても使用可能です。

LED内蔵で撮影物を明るく表示します。

パソコンのUSBポートが減らないようにカメラ本体にもUSBポートを1ポート内蔵しています。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.