

品番：EA764AW-17

品名：800万画素 書画カメラ



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 57,300円(税抜) / 63,030円(税込) | | |
| カタログ価格 | 57,300円(税抜) / 63,030円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/07/02 12:25現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1856ページ | | |



書画カメラとしてもWEBカメラとしても使える、HDMI出力機能付き

仕様

| | | | |
|----------|---|---------------|---|
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | CMS-V58BK |
| マイク | あり | 絞り・明るさ・コントラスト | 自動調整 |
| センサー | CMOS | 画素数 | 800万画素 |
| 撮影フォーマット | JPEG, MJPEG | 解像度 | ビデオ/最大3264×2448 静止画/最大3264×2448 |
| フォーカス | 自動 | 撮影範囲 | 420×240mm |
| ホワイトバランス | 自動 | フレームレート | 最大30fps |
| センサーサイズ | 1/3.2 | 対応規格 | USB仕様 Ver.2.0準拠(Aタイプコネクタ オス)、HDMI |
| 最低照度 | 70LUX | 静止画撮影機能 | 1920×1080固定 |
| 最短接写距離 | 10cm | サイズ | W259×D80×H50mm (カメラを閉じた状態) |
| 重量 | 780g | ケーブル長 | 2m |
| セット内容 | 書画カメラ、USB接続ケーブル、収納ポーチ、ACアダプタ、取扱説明書 ※HDMIケーブルは付属しません。 | 対応機種 | Windows搭載(DOS/V)パソコン Chromebook ※Chromebookの動作検証はGoogle Meetで行っていま |

| | | | |
|------|--|------|------------------------------------|
| | | | す。ご使用のアプリによってはカメラが正常に認識しない場合があります。 |
| 対応OS | Windows 11・10・8.1・8 macOS (Sonoma) 14、macOS (Ventura) 13、(Monterey) 12、 macOS (BigSur) 11、macOS 10.12 ～10.15 Chrome OS | 対応SD | microSD (SDHC) 最大容量32GBまで対応 |

Zoomなどビデオ会議で手元を映すのに便利な書画カメラです。

HDMI出力機能に対応しており、パソコンなしでもテレビと直接接続できます。

microSDを挿入するとPCに接続せずに写真を撮影することができます。(別途電源をとる必要があります)

手元で露出(明るさ)のコントロールが可能です。

カメラ部を回転させWebカメラとしても使用可能です。

LED内蔵で撮影物を明るく表示します。

パソコンのUSBポートが減らないようにカメラ本体にもUSBポートを1ポート内蔵しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.