

品番：EA764AW-1A

品名：500万画素 WEBカメラ



販売価格	7,810円(税抜)／8,591円(税込)		
カタログ価格	7,810円(税抜)／8,591円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/14 08:28現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1908ページ		



仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	CMS-V59BK
対応OS	Windows 11・10・8.1・8 macOS 11.0、macOS 10.12～10.15、OS X 10.8～10.11 Chrome OS	対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ Chromebook ※Chromebookの動作検証はGoogle Meetで行っています。ご使用のアプリによってはカメラが正常に認識しない場合があります。
有効画素数	500万画素CMOS(センサー)	ビデオ解像度	最大2592×1944
インターフェイス	USB Ver.2.0準拠 (Aタイプコネクタオス)	レンズ	F2.0 f=5.6mm
サイズ	71(W)×55(D)×50(H)mm	重量	120g
ケーブル長	2m	フォーカス	固定
画角	約50°(水平) ※対角約60°	絞り・明るさ・コントラスト	自動調整
最短接写距離	30cm	ホワイトバランス	自動調整
フレームレート	最大30fps	最低照度	1LUX以上

消費電力	最大350mA	センサーサイズ	1/2.7インチ
ビデオフォーマット	YUY2 MJPEG		
2592×1944の高解像度で撮影できる500万画素WEBカメラです。			
スタンド部分は左右360°上下90°可動できるので、様々な向きでカメラを固定できます。			
少し長めの2mのロングケーブルを採用しているのでカメラの取り回しが便利です。			
USBビデオクラス(UVC)対応なのでドライバー不要です。パソコンに接続するだけで動作します。			
カメラ用三脚穴を内蔵しており、市販のカメラ用三脚に取り付けできます。			
カメラ本体にマイクを内蔵しており、ヘッドホンなしでもビデオチャットが楽しめます。			
USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。			
ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオチャットに対応しています。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.