

品番：EA764AW-3

品名：200万画素 カメラ内蔵スピーカーフォン(広角105°)



販売価格	64,000円(税抜)／70,400円(税込)		
カタログ価格	64,000円(税抜)／70,400円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/23 18:43現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1908ページ		



仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	CMS-V47BK
付属品	USB2.0ケーブル(1.5m)×1、延長ケーブル(1.8m)×1、取扱説明書	マイクロホン部 指向性	無(全)指向性(MEMSマイク)
集音範囲	推奨2m/360°※ご使用環境によっては、集音範囲が狭くなったり音質が悪くなる場合があります。	センサー	CMOS
フォーカス	固定	最短接写距離	60cm
有効画素数	200画素(CMOSセンサー)	解像度	最大1920×1080
画角	水平105°、対角120°	フレームレート	最大30fps
インターフェイス	USB 2.0 (Type-Aコネクタ オス)	ケーブル長	1.5m+延長ケーブル1.8m付き
サイズ	62(W)×62(D)×235(H)mm	重量	476g
対応OS	Windows 11・10・8.1・8・7 macOS (Monterey) 12、macOS (BigSur) 11、macOS 10.12～10.15、OS X 10.8～10.11、Mac OS X 10.0～10.7 Chrome OS	機能	マイク、スピーカー内蔵
WEB会議に最適なマイクとスピーカーを内蔵したWEBカメラ。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.