

品番：EA764B-506

品名：10 m LANケーブル(CAT5e/ノイズシールド処理/グレー)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 3,640円(税抜) / 4,004円(税込) | | |
| カタログ価格 | 3,640円(税抜) / 4,004円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/05/01 02:13現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1909ページ | | |

ノイズに強いシールドタイプ、1000BASE-T対応のSTP LANケーブル

仕様

| | | | |
|-------|---------|--------|-------------|
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | KB-STP-10LN |
| カテゴリ | 5e準拠 | コネクタ形状 | RJ-45 |
| ケーブル長 | 10m | カラー | ライトグレー |
| 重量(g) | 433 | ケーブル直径 | 5.5mm |

ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーしているノイズに強いケーブルです。

性能をフルに引き出せる「単線」仕様の高品質カテゴリ5eLANケーブルです。

ギガビットに完全対応し、伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域100MHzを実現します。

ツメ折れ防止カバー付

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.