

品番：EA764BB-120

品名：0.2m LANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ /ブルー)



販売価格	2,270円(税抜) / 2,497円(税込)		
カタログ価格	2,270円(税抜) / 2,497円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/07/01 08:03現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1911ページ		



品名	長さ	価格
LANケーブル	0.2m	2,270円
LANケーブル	0.5m	2,497円
LANケーブル	1.0m	2,724円
LANケーブル	1.5m	2,951円
LANケーブル	2.0m	3,178円
LANケーブル	2.5m	3,405円
LANケーブル	3.0m	3,632円
LANケーブル	3.5m	3,859円
LANケーブル	4.0m	4,086円
LANケーブル	4.5m	4,313円
LANケーブル	5.0m	4,540円
LANケーブル	5.5m	4,767円
LANケーブル	6.0m	4,994円
LANケーブル	6.5m	5,221円
LANケーブル	7.0m	5,448円
LANケーブル	7.5m	5,675円
LANケーブル	8.0m	5,902円
LANケーブル	8.5m	6,129円
LANケーブル	9.0m	6,356円
LANケーブル	9.5m	6,583円
LANケーブル	10.0m	6,810円



仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	KB-T7A-002BL
カラー	ブルー	ケーブル構造	二重シールド、単線(23AWG)、ストレート全結線
ケーブル長	0.2m	ケーブル直径	8mm
コネクタ形状	RJ-45スリムコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)	対応伝送帯域	カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T) カテゴリ6A(10GBASE-T) カテゴリ6(1000BASE-TX) カテゴリ5e(1000BASE-T) カテゴリ5(100BASE-TX) カテゴリ3(10BASE-T) 適合

ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねると互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT7A LANケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、複数本束ねた状態での使用が可能になります。

カテゴリ5eの10倍、カテゴリ6の4倍の伝送帯域である1000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止に効果があります。

ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps)に完全対応しています。

外部から侵入してくる様々な妨害電波を防ぎ、高速伝送を可能にします。

サビや酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドプラグを採用しています。

コネクタ部の爪が折れ難いよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。
※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。

※本製品はECOケーブルのため、表面に白い筋が入る場合がありますが、性能上は全く問題はありません。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.