

品番：EA764BB-130

品名：30 m LANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ /ブルー)



販売価格	33,600円(税抜) / 36,960円(税込)		
カタログ価格	33,600円(税抜) / 36,960円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/01 09:11現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1911ページ		



品名	長さ	価格
LANケーブル	30m	33,600円
LANケーブル	5m	3,600円
LANケーブル	10m	7,200円
LANケーブル	15m	10,800円
LANケーブル	20m	14,400円
LANケーブル	25m	18,000円
LANケーブル	30m	21,600円
LANケーブル	35m	25,200円
LANケーブル	40m	28,800円
LANケーブル	45m	32,400円
LANケーブル	50m	36,000円
LANケーブル	55m	39,600円
LANケーブル	60m	43,200円
LANケーブル	65m	46,800円
LANケーブル	70m	50,400円
LANケーブル	75m	54,000円
LANケーブル	80m	57,600円
LANケーブル	85m	61,200円
LANケーブル	90m	64,800円
LANケーブル	95m	68,400円
LANケーブル	100m	72,000円



仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	KB-T7A-30BL
カラー	ブルー	ケーブル構造	二重シールド、単線(23AWG)、ストレート全結線
ケーブル長	30m	ケーブル直径	8mm
コネクタ形状	RJ-45スリムコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)	対応伝送帯域	カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T) カテゴリ6A(10GBASE-T) カテゴリ6(1000BASE-TX) カテゴリ5e(1000BASE-T) カテゴリ5(100BASE-TX) カテゴリ3(10BASE-T) 適合

ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねると互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT7A LANケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、複数本束ねた状態での使用が可能になります。

カテゴリ5eの10倍、カテゴリ6の4倍の伝送帯域である1000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止に効果があります。

ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps)に完全対応しています。

外部から侵入してくる様々な妨害電波を防ぎ、高速伝送を可能にします。

サビや酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドプラグを採用しています。

コネクタ部の爪が折れ難いよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。
※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。

※本製品はECOケーブルのため、表面に白い筋が入る場合がありますが、性能上は全く問題はありません。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.