

品番：EA764BB-131A

品名：0.5m フラットLANケーブル(CAT7/ブラック)



販売価格	1,580円(税抜) / 1,738円(税込)		
カタログ価格	1,580円(税抜) / 1,738円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/30 07:09現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



10GBASE完全対応!耐ノイズで1.9mmの薄さを実現したカテゴリ7対応のウルトラフラットLANケーブル

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	KB-FLU7-005BK
カテゴリ	7準拠	コネクタ形状	RJ45
長さ	0.5m	幅	6.0mm
厚さ	1.9mm	カラー	ブラック
最小曲げ半径	設置時: 17.6mm 設置後: 8.8mm	ケーブル導体構造	より線
被覆材質	PVC	使用温度範囲	-10~80℃
対応環境	ADSL回線(ADSLモデム)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、光回線(FTTH超高速光インターネット)、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダ、ゲーム機器(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)		

カテゴリ5eの6.0倍、カテゴリ6の2.4倍の伝送帯域である600MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。

ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps)に完全対応。

薄さ1.9mmで取り回しが簡単です。カーペットの下や細いすき間にスッキリ配線。

プラグのツメ(ラッチ)が折れるのを防ぐ、ツメ折れ防止カバー付きで安心。

プラグ先端部分を外部損傷やホコリから守るプラグ保護キャップ付きで安心。

錆や酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドプラグを採用。

ケーブルの素材に火災の延焼原因になりにくい素材を使用しています。※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.