

品番：EA764BB-164

品名：3 m LANケーブル(CAT6/10Gbイーサネット対応/黒)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,680円(税抜) / 1,848円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,680円(税抜) / 1,848円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/04/30 10:43現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1910ページ | | |



超高速10ギガビットイーサネット完全対応、CAT6A LANケーブル

仕様

| | | | |
|--|---------|--------|---------------|
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | KB-T6ATS-03BK |
| カテゴリ | 6A準拠 | コネクタ形状 | RJ45 |
| 長さ(m) | 3 | 直径 | 7.1mm |
| カラー | ブラック | | |
| 曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。 | | | |
| カテゴリ5eの5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現しました。余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。 | | | |
| 10ギガビットイーサネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。 | | | |
| ケーブル内には十字介在が入っており、信号線同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。 | | | |
| 火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。 | | | |
| RoHS対応品 | | | |
| 単線仕様 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

